

### ■主な材質

- ・吸着ペンHP-100: SUS304 シームレス / NBR
- ・吸着口(No.1 - 3): 真鍮 / NBR
- ・吸着口(No.4 - 8): ステンレス / NBR

### ■PRIMARY MATERIALS

- ・HP-100: SUS304 Seamless Tube / NBR
- ・Mouth Pieces (No.1 - 3): Brass / NBR
- ・Mouth Pieces (No.4 - 8): Stainless Steel / NBR



直径 13 mm  
Diameter



本体: 155 mm / 60g  
Body



直径 5 mm    10 mm    14 mm    18 mm    22 mm    28 mm    30 mm    35 mm

### ■特長

1. 使用方法が簡単、低価格：  
ペン先に吸着口を取り付け、ペンのノック部分を押しながら吸着口をレンズ面等にあて、ノック部分から指を外すと真空状態になり、吸着されます。  
レンズやガラス等のつかみにくい製品の取り出し、移動が簡単になります。
2. 水中からも取り出し可能です。
3. ペン本体に適合する吸着口のサイズは全8種類です。

### ■Features

1. Easy to use and reasonable prices :  
Attach the mouthpiece into the vacuum pencil tip and press the spindle down on the object to lift it up.
2. I can pick up a lens even in the water easily.
3. 8 different sizes of mouthpieces are available for HP-100.

株式会社 春近精密

